


Última actualización de la información: Marzo 2025

**Configuraciones productos: E198**

E198: Proyector con base - Led Neutral White - alimentación electrónica integrada - Óptica Medium



**Código producto**

E198: Proyector con base - Led Neutral White - alimentación electrónica integrada - Óptica Medium

**Descripción**

Proyector destinado al uso de lámparas de led, óptica medium. Constituido por cuerpo óptico y base. El cuerpo óptico, el brazo, la base y el marco son de aleación de aluminio EN1706AC 46100LF y se han sometido a un pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-circonio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Pintura acrílica líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. El cristal de cierre sódico-cálcico templado, de 4 mm. de espesor, es transparente e incoloro y está fijado con tornillos imperdibles. La junta de silicona 50/60 Shore A se ha sometido a tratamiento de postenfriamiento, en horno, durante 4 - 6 horas a 200 °C. El cuerpo óptico permite la orientación vertical y horizontal, con posibilidad de bloqueo del enfoque, y presenta aperturas en el marco para eliminar el agua de lluvia. Óptica con lente intercambiable de PMMA con soporte de policarbonato y tornillos imperdibles. Con circuito de led monocromático en color Neutral White. El prensacable para la conexión entre el cuerpo de cableado y el cuerpo lámpara es de acero inoxidable M11x1. La alimentación incluye prensacable PG11 de poliamida negro para cables de 6.5 y 11.5 mm de diámetro. Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2.

**Instalación**

La luminaria se puede instalar en suelo, en techo o en pared utilizando tacos para anclaje en hormigón, cemento y ladrillo u otros accesorios disponibles.

**Colores**

Blanco (01) | Negro (04) | Gris (15) | Marrón óxido (F5)

**Peso (Kg)**

1.05

**Montaje**

fijación en pared | a la pared | atornillado al suelo | estaca de tierra | en el techo

**Equipo**

Grupo de alimentación con alimentador electrónico (220 - 240 Vca 50/60 Hz)

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




**Datos técnicos**

lm de sistema:	655	Life time (vida útil) LED 1:	98,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema:	10.7	Life time (vida útil) LED 2:	99,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
lm de la fuente:	910	Código de lámpara:	LED
W de la fuente:	7.9	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	61.2	Código ZVEI:	LED
lm en modo emergencia:	-	Número de grupos ópticos:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -30°C a 50°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	72	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	26°	Corriente de entrada:	27 A / 250 µs
CRI (mínimo):	80	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 17 Luminarias B16A: 27 Luminarias C10A: 28 Luminarias C16A: 45 Luminarias
Temperatura de color [K]:	4000	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
MacAdam Step:	2		

**Polar**

Imax=2762 cd		Lux			
h	d	Em	Emax		
4	1.8	143	173		
8	3.7	36	43		
12	5.5	16	19		
16	7.4	9	11		

### Isolux



### Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 910 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.:		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
ceiling/cav												
walls												
work pl.												
Room dim		viewed					viewed					
x y		crosswise					endwise					
2H	2H	10.9	12.8	11.2	13.2	13.5	10.9	12.8	11.2	13.2	13.5	
	3H	10.8	12.3	11.1	12.6	12.9	10.8	12.3	11.2	12.6	12.9	
	4H	10.7	12.0	11.1	12.3	12.6	10.7	12.0	11.1	12.3	12.6	
	6H	10.7	11.7	11.1	12.0	12.3	10.7	11.7	11.1	12.0	12.4	
	8H	10.6	11.6	11.0	12.0	12.3	10.6	11.6	11.0	12.0	12.3	
	12H	10.6	11.6	11.0	11.9	12.3	10.6	11.6	11.0	11.9	12.3	
4H	2H	10.7	12.0	11.1	12.3	12.6	10.7	12.0	11.1	12.3	12.6	
	3H	10.7	11.6	11.1	12.0	12.4	10.7	11.6	11.1	12.0	12.4	
	4H	10.5	11.5	11.0	11.9	12.3	10.5	11.5	11.0	11.9	12.3	
	6H	10.2	11.8	10.7	12.2	12.7	10.2	11.8	10.7	12.2	12.7	
	8H	10.1	11.8	10.6	12.3	12.8	10.1	11.8	10.6	12.3	12.8	
	12H	10.0	11.8	10.5	12.3	12.8	10.0	11.8	10.5	12.3	12.8	
8H	4H	10.1	11.8	10.6	12.3	12.8	10.1	11.8	10.6	12.3	12.8	
	6H	10.0	11.6	10.5	12.1	12.7	10.0	11.6	10.5	12.1	12.7	
	8H	10.0	11.4	10.5	11.9	12.5	10.0	11.4	10.5	11.9	12.5	
	12H	10.1	11.1	10.6	11.6	12.1	10.0	11.1	10.6	11.6	12.1	
12H	4H	10.0	11.8	10.5	12.3	12.8	10.0	11.8	10.5	12.3	12.8	
	6H	10.0	11.4	10.5	11.9	12.5	10.0	11.4	10.5	11.9	12.5	
	8H	10.0	11.1	10.6	11.6	12.1	10.1	11.1	10.6	11.6	12.1	
Variations with the observer position at spacing:												
S =	1.0H	3.5 / -5.8					3.5 / -5.8					
	1.5H	6.1 / -8.3					6.1 / -8.3					
	2.0H	8.1 / -10.6					8.1 / -10.6					